


Svetlosna barijera SOOE-TB-L-PNLK-T

Broj dela: 8075671

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Oblik	Blok konstrukcija
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM oznaka c UL us – Listed (OL)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Institucija koja izdaje sertifikat	UL E232949
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Princip merenja	optoelektronski
Postupak detekcije	Jednostruka svetlosna barijera Transmitter Prijemnik
Vrsta svetla	Laser crveno
Maks. svetlosna mrlja	50 mm na 20000 mm
Domet	0 mm...20000 mm
Temperatura okruženja	-40 °C...60 °C
Uklonni izlaz	Kontratakt
Funkcija uklopnog elementa	sa mogućnošću prebacivanja PNP zamračivanje NPN prespajajući
Maks. uključna frekvencija	1250 Hz
Maks. izlazna struja	100 mA
Pad napona	0 V...1.5 V
Funkcija tajmera	preko IO linka
Otpornost na kratki spoj	sa taktovima
Protokol	IO link
IO-link, verzija protokola	Device V 1.1
IO-Link, Communication mode	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, SIO-Mode podrška	Da

Karakteristika	Vrednost
IO-Link, Port class	A
IO-Link, količina procesnih podataka OUT	1 bit (Emitter) 2 bita (receiver)
IO-Link, sadržaj procesnih podataka OUT	1 bit (Emitter disable) 1 bit (Hold)
IO-Link, količina procesnih podataka IN	2 bita (receiver)
IO link, sadržaj procesnih podataka IN	1 bit (Stability Alarm) 1 bit SSC (Switching Signal)
IO link, minimalno vreme ciklusa	2,3 ms
IO-Link, potrebna memorija podataka	2 kB
Opseg radnog pritiska DC	10 V...30 V
Preostala valovitost	10 %
Struja u praznom hodu	14 mA
Zaštita od zamene polova	za sve elektronske priključke
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Električni priključak 1, broj polova/žica	3
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Pričvršćivanje zavrtanjima
Materijal utičnih kontakata	Mesing, pozlaćeni
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom za vijak M3
Obrtni momenat pritezanja	0.8 Nm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	20 g
Materijal kućišta	PC PMMA
Prikaz spremnosti za rad	LED zeleni
Prikaz uklopnog stanja	LED žuti
Prikaz funkcionalnih rezervi	Žuti LED treperi
Mogućnosti podešavanja	IO link Poti Teach-in
Vrsta zaštite	IP65 IP67 IP69K
Napon izolacije	500 V
Otpornost na udarni napon	1 kV
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Klasa zaštite lasera	1
Stepen zaprljanja	3