



Pojačavač pritiska DPA-100-16-CRVZS20

Broj dela: 552937

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prečnik klipa	100 mm
Zapremina	20 l
Ugradni položaj	Odvod kondenzata nadole
Dizajn	Pretvarač pritiska sa dva klipa sa rezervoarom komprimovanog vazduha sa manometarom sa nepovratnim ventilom
Indikator pritiska	sa manometarom
Izlazni pritisak 2	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
Radni pritisak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Opseg regulisanja pritiska	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
Ulazni pritisak 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU smernici o uređajima pod pritiskom
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za uređaje pod pritiskom
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	5 °C...60 °C
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Maks. obrtni momenat odvoda kondezata	27 Nm
Težina proizvoda	30000 g
Vrsta pričvršćenja	sa maticcama
Pneumatski priključak 1	QS-16

Karakteristika	Vrednost
Pneumatski priključak: 2	KD4
Pneumatski priključak 3	Prigušnik buke
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal rezervoara komprimovanog vazduha	visokolegirani čelik, nerđajući