

# Pneumatski interfejs VABA-S6-1-X2-CB

Broj dela: 8082876

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                          | Vrednost                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uključivanje ventilskih ostrva                          | Tip 44, VTSA                                                                                                  |
| Dijagnostika                                            | Prekid žice po zavojnici ventila<br>Kratkospojni ventili<br>Podnapon ventila                                  |
| Maks. broj mesta za ventile                             | 12 kod bistabilnih ventila<br>24 kod monostabilnih ventila                                                    |
| LED prikazi                                             | 1 zbirna dijagnostika<br>Status kanala na ventilima                                                           |
| Parametrizacija                                         | Failsafe za svaki kanal<br>Forsiranje po kanalu<br>Idle režim za svaki kanal<br>Nazor modula                  |
| Osigurač (kratak spoj)                                  | interni elektronski osigurač za svaki izlaz ventila                                                           |
| Opseg radnog pritiska DC                                | 21.6 V...26.4 V                                                                                               |
| Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona | Tip. 11 mA (napajanje elektronik radnim naponom)<br>Tip. 45 mA (snabdevanje ventila naponom pod opterećenjem) |
| Maks. napajanje strujom po kanalu                       | 0,2 A                                                                                                         |
| Maks. zbirna struja po modulu                           | 6 A                                                                                                           |
| Nominalni radni napon DC                                | 24 V                                                                                                          |
| Razdvajanje potencijala kanal - interni bus             | Da, kod upotrebe dodatnog električnog napajanja ventila                                                       |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK               | 0 - bez izloženosti koroziji                                                                                  |
| LABS usklađenost                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                             |
| Vrsta zaštite                                           | IP65<br>NEMA 4                                                                                                |
| Temperatura okruženja                                   | -5 °C...50 °C                                                                                                 |
| Težina proizvoda                                        | 560 g                                                                                                         |
| Električno upravljanje                                  | Sabirnica polja                                                                                               |
| Električni priključak                                   | preko CPX                                                                                                     |
| Napomena o materijalu                                   | RoHS-usaglašen                                                                                                |
| Materijal poklopca                                      | PA                                                                                                            |
| Materijal kućišta                                       | Aluminijum liven pod pritiskom                                                                                |