

# Plastično crevo PLN-8X1,25-RT

Broj dela: 558219

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoljašni prečnik                                | 8 mm                                                                                                                                                            |
| radijus skretanja od značaja za protok           | 50 mm                                                                                                                                                           |
| Unutrašnji prečnik                               | 5.9 mm                                                                                                                                                          |
| Min. radijus skretanja                           | 23 mm                                                                                                                                                           |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                                                                                             |
| Napomena o radnom pritisku                       | Voda: maks. 0,6 MPa na 0 °C – 50 °C                                                                                                                             |
| Dozvola                                          | TÜV                                                                                                                                                             |
| Institucija koja izdaje sertifikat               | B 013277 0506 00                                                                                                                                                |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda)                                                                                     |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                  |
| Klasa za čiste sobe                              | Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1                                                                                    |
| Pogodnost za prehrambene proizvode               | vidi dodatne informacije o materijalima                                                                                                                         |
| Temperatura okruženja                            | -30 °C...80 °C                                                                                                                                                  |
| Težina proizvoda prema dužini                    | 0.0214 kg/m                                                                                                                                                     |
| Pneumatski priključak                            | za utični priključak, spoljašnji Ø 8 mm<br>za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 6 mm sa zatvarajućom navrtkom<br>za unutrašnji utični nastavak unutrašnji Ø 6 mm |
| Boja                                             | crveno                                                                                                                                                          |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen                                                                                                                                                  |
| Materijal creva                                  | PE                                                                                                                                                              |