

Vodica ose EGC-70- -FA

Broj dela: 558864

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni hod	50 mm...5000 mm
Veličina konstrukcije	70
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vodenje	Kružna vodica kuglice
Dizajn	Vodenje
Maks. ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	5 m/s
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Površinski momenti 2. stepena lx	395000 mm ⁴
Površinski momenti 2. stepena ly	577000 mm ⁴
Maks. sila Fy	1850 N
Maksimalna sila Fz	1850 N
Maks. otpor pri praznom hodu i pomeranju	15 N
Maks. momenat Mx	16 Nm
Maks. momenat My	51 Nm...132 Nm
Maks. momenat Mz	51 Nm...132 Nm
Maks. snaga Fy cela osovina	1850 N
Maks. snaga Fz cela osovina	1850 N
Maks. moment Mx cela osovina	16 Nm
Maks. moment My cela osovina	51 Nm...132 Nm
Maks. moment Mz cela osovina	51 Nm...132 Nm
Torzioni momenat inercije It	240000 mm ⁴
Materijal profila	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal profila za pokrivanje	ABS
Materijal poklopca	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal vodica klizača	Čelik

Karakteristika	Vrednost
Materijal šine vođice	Čelik
Materijal kizača	Aluminijumska legura za obrada eloksirano