


Priključni kabl VMPAL-KM-S-SD25-IP67-2.5

Broj dela: 560419

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	645 g
Električni priključak	Kabl sa utikačem
Dužina kabla	2.5 m
Karakteristika voda	Standardno
Min. radijus skretanja kabla	122 mm
Prečnik kabla	10.2 mm
Struktura kabla	25 x 0,34 mm ²
Vrsta zaštite	IP67 prema IEC 60529
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	PVC