

Plastično crevo PAN-MF-14X2-SW

Broj dela: 570362

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	14 mm
radijus skretanja od značaja za protok	75 mm
Unutrašnji prečnik	10 mm
Min. radijus skretanja	50 mm
Odgovara standardu	DIN 73378-PA12-PHL
Karakteristike creva	pogodno za energetske lance
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...2.2 MPa -0.95 bar...22 bar -13.775 psi...319 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Mineralno ulje
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-60 °C...100 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.077 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 14 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Šoru	D 65 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	PA12-P