

# Kompaktni cilindar ADNP-40-50-I-P-A


Broj artikla: 572004

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

FESTO

Prema ISO 21287, za prepoznavanje pozicije, sa unutrašnjim navojem na klipnjači.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2017. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	50 mm
Prečnik klipa	40 mm
Navoj klipnjače	M8
Zasnovano na normi	ISO 21287
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Kraj klipnjače	Unutrašnji navoj
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cev cilindra
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski pritisak	0,6 ... 10 bar
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,56 J
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	686 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	754 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	55 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	32 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	240 g
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	3 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: sa prolaznim otvorom sa unutrašnjim navojem sa priborom
Pneumatski priključak	G1/8
Informacija o materijalu, poklopac	PA ojačan
Informacija o materijalu, zaptivka	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, klipnjača	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Informacija o materijalu, cev cilindra	Aluminijumska legura za kovanje glatko eloksirano