


Servo motor EMMT-AS-150-LR-HS-R3S

Broj dela: 8148348

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	-15 °C...40 °C
Napomena o temperaturi okruženja	do 80 °C sa deratingom od -1,5% po stepenu Celzijsa
Maks. visina postavljanja	4000 m
Napomena o maks. visini postavljanja	od 1.000 m samo sa usporavanjem od -1,0% na 100 m
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Odgovara standardu	IEC 60034
Klasa toplote prema EN 60034-1	F
Maks. temperatura namotaja	155 °C
Klasa dimenzionisanja prema standardu EN 60034-1	S1
Nadzor temperature	Digitalni prenos temperature motora preko EnDat 2.2
Konstrukcija motora prema EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta zaštite	IP21
Napomena o vrsti zaštite	IP21 za vratilo motora bez zaptivke vratila IP65 za motorno vratilo sa zaptivkom vratila IP67 za kućište motora uključujući priključnu tehniku
Preciznost kružnog kretanja, koaksijalnost, hod bez bacanja prema DIN SPEC 42955	N
Kvalitet balansiranja	G 2,5
Zaustavni momenat	<1,0% vršnog obrtnog momenta
Radni vek ležaja pod nominalnim uslovima	20000 h
Kod interfejsa Motor Out	150A
Električni priključak 1, vrsta priključka	Hibridni priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M40x1
Električni priključak 1, broj polova/žica	15
Stepen zaprljanja	2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen

Karakteristika	Vrednost
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Otpornost na oscilacije	u skladu sa EN 60068-2-6
Otpornost na udare	prema EN 60068-2-29 15 g/11 ms u skladu sa EN 60068-2-27
Dozvola	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi o niskom naponu prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Institucija koja izdaje sertifikat	UL E342973
Nominalni radni napon DC	680 V
Vrsta uključivanja namotaja	Zvezda unutra
Broj para polova	5
Obrtni momenat pri mirovanju	45.5 Nm
Nominalni momenat obrtaja	29 Nm
Vršni obrtni momenat	87 Nm
Nominalni broj obrtaja	2100 1/min
Maks. broj obrtaja	3495 1/min
Maks. mehanički broj obrtaja	8000 1/min
Ugaono ubrzanje	100000 rad/s ²
Nominalna snaga motora	6377 W
Struja pri trajnom zaustavljanju	23.6 A
Nominalna struja motora	15.4 A
Vršna struja	49.5 A
Konstanta motora	1.88 Nm/A
Konstanta obrtnog momenta pri mirovanju	2.23 Nm/A
Konstanta napona faza-faza	135.1 mVmin
Otpor kalema faza-faza	0.25 Ω
Induktivnost kalema faza-faza	4.4 mH
Uzdužna induktivnost namotaja Ld (faza)	2.15 mH
Poprečna induktivnost kalema Lq (faza)	2.2 mH
Električna vremenska konstanta	17.1 ms
Termička vremenska konstanta	55 min
Termički otpornik	0.39 K/W
Merna prirubnica	450 x 450 x 30 mm, čelik
Ukupan momenat inercije	57.6 kgcm ²
Težina proizvoda	25400 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	274 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	1370 N
Davač položaja rotora	Encoder absolut single turn
Davač položaja rotora, oznaka proizvođača	ECI 1319
Davač rotora za apsolutni broj obrtaja koji se mogu registrovati	1
Interfejs davača položaja rotora	EnDat 22
Davač položaja rotora, princip merenja	induktivno
Davač položaja rotora, radni napon DC	5 V
Davač položaja rotora, opseg radnog napona DC	3.6 V...14 V
Vrednosti položaja davača položaja rotora (po obrtaju)	524288
Davač položaja rotora, rezolucija	19 bit
Sistemska preciznost merenja ugla davača položaja rotora	-65 arcsec...65 arcsec
MTTF, komponenta dela	190 godina, davač položaja rotora

Karakteristika	Vrednost
Energetska efikasnost	ENEFF (CN) / Class 1