


Koračni motor EMMB-ST-57-M-S

Broj dela: 8156137

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	-15 °C...40 °C
Napomena o temperaturi okruženja	do 80 °C sa smanjenjem -2% / °C
Maks. visina postavljanja	4000 m
Napomena o maks. visini postavljanja	od 1.000 m samo sa usporavanjem od -1,0% na 100 m
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 % nekondenzujući
Odgovara standardu	IEC 60034
Klasa toplote prema EN 60034-1	B
Maks. temperatura namotaja	130 °C
Klasa dimenzionisanja prema standardu EN 60034-1	S1
Konstrukcija motora prema EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta zaštite	IP20
Napomena o vrsti zaštite	IP40 za vratilo motora bez zaptivke vratila
Kod interfejsa Motor Out	57A
Električni priključak 1, vrsta priključka	Hibridni priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključaka L10
Električni priključak 1, broj polova/žica	14
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Dozvola	RCM oznaka
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima

Karakteristika	Vrednost
Nominalni radni napon DC	48 V
Broj para polova	50
Momenat zadržavanja motora	1050 Nm
Vršni obrtni momenat	1100 Nm
Maks. broj obrtaja	2600 1/min
Maks. mehanički broj obrtaja	8000 1/min
Koračni ugao kod punog ugla	1.8 deg
Dozvoljeno odstupanje koračnog ugla	±5 %
Struja pri trajnom zaustavljanju	6100 A
Nominalna struja motora	5100 A
Vršna struja	8 A
Konstanta motora	152 Nm/A
Konstanta napona faze	13100 mVmin
Otpor kalema, faza	170 Ω
Induktivnost namotaja pojedinačne faze (nelinijski)	500 mH
Uzdužna induktivnost namotaja Ld (faza)	700 mH
Poprečna induktivnost kalema Lq (faza)	500 mH
Električna vremenska konstanta	2900 ms
Termička vremenska konstanta	28 min
Termički otpornik	1600 K/W
Merna priрубnica	200 x 200 x 15 mm, čelik
Ukupan momenat inercije	0.3 kgcm ²
Težina proizvoda	810 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	15 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	75 N