


Koračni motor EMMT-ST-42-S-RMB

Broj dela: 8156166

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	0 °C...40 °C
Napomena o temperaturi okruženja	do 80 °C sa smanjenjem -2% / °C
Maks. visina postavljanja	4000 m
Napomena o maks. visini postavljanja	od 1.000 m samo sa usporavanjem od -1,0% na 100 m
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 % nekondenzujući
Odgovara standardu	IEC 60034
Klasa toplote prema EN 60034-1	B
Maks. temperatura namotaja	130 °C
Klasa dimenzionisanja prema standardu EN 60034-1	S1
Nadzor temperature	Dig. temp. motora po BiSS-C
Konstrukcija motora prema EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta zaštite	IP40
Napomena o vrsti zaštite	IP40 za vratilo motora bez zaptivke vratila IP65 za kućište motora uključujući priključnu tehniku
Kod interfejsa Motor Out	42A
Električni priključak 1, vrsta priključka	Hibridni priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M17x0,75
Električni priključak 1, broj polova/žica	12
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27

Karakteristika	Vrednost
Dozvola	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Institucija koja izdaje sertifikat	UL E342973
Nominalni radni napon DC	48 V
Broj para polova	50
Momenat zadržavanja motora	250 Nm
Nominalni momenat obrtaja	240 Nm
Vršni obrtni momenat	250 Nm
Nominalni broj obrtaja	600 1/min
Maks. broj obrtaja	2700 1/min
Maks. mehanički broj obrtaja	9000 1/min
Koračni ugao kod punog ugla	1.8 deg
Dozvoljeno odstupanje koračnog ugla	±5 %
Nominalna snaga motora	17 W
Struja pri trajnom zaustavljanju	2 A
Nominalna struja motora	1800 A
Vršna struja	2 A
Konstanta motora	133 Nm/A
Konstanta napona faze	12100 mV/min
Otpor kalema, faza	2100 Ω
Induktivnost namotaja pojedinačne faze (nelinijski)	3 mH
Uzdužna induktivnost namotaja Ld (faza)	1600 mH
Poprečna induktivnost kalema Lq (faza)	3 mH
Električna vremenska konstanta	1400 ms
Termička vremenska konstanta	22 min
Termički otpornik	3500 K/W
Merna priрубnica	200 x 200 x 15 mm, čelik
Ukupan momenat inercije	0.043 kgcm ²
Težina proizvoda	590 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	10 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	28 N
Davač položaja rotora	Encoder absolut multi turn
Davač položaja rotora, oznaka proizvođača	KCD-BC33B-1617-JP4F-GRQ-009
Davač rotora za apsolutni broj obrtaja koji se mogu registrovati	65536
Interfejs davača položaja rotora	BiSS-C
Davač položaja rotora, princip merenja	magnetni
Davač položaja rotora, radni napon DC	5 V
Davač položaja rotora, opseg radnog napona DC	4500 V...5500 V
Davač položaja rotora perioda sinusa/kosinusa po obrtaju	2
Vrednosti položaja davača položaja rotora (po obrtaju)	131072
Davač položaja rotora, rezolucija	17 bit
Sistemska preciznost merenja ugla davača položaja rotora	-310 arcsec...310 arcsec
Momenat zadržavanja kočnice	630 Nm
Radni napon DC kočnice	24 V
Potrošnja struje kočnice	340 A
Potrošnja snage kočnice	8200 W
Otpor na kalemu kočnice	70900 Ω
Induktivnost kalema kočnice	146 mH
Vreme odvajanja kočnice	28 ms
Vreme zatvaranja kočnice	41 ms

Karakteristika	Vrednost
Kašnjenje reagovanja DC kočnice	8 ms
Maks. broj obrtaja u prahom hodu kočnice	9000 1/min
Maks. rad trenja po ciklusu kočenja	1500 J
Broj zaustavljanja u slučaju opasnosti po satu	1
Momenat inercije kočnice	0.006 kgcm ²
Ciklusi kočnice sa držanjem	10 miliona praznih aktiviranja (bez trenja!)
MTTF, komponenta dela	20 godina, davač položaja rotora