


# Sklop vodice EAGF-P2-KF-32-150

Broj dela: 8158027

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                | Vrednost                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Veličina konstrukcije                         | 32                           |
| Hod                                           | 150 mm                       |
| Reverzni zazor                                | 0 µm                         |
| Ugradni položaj                               | Proizvoljan                  |
| Vođenje                                       | Kružna vodica kuglice        |
| Dizajn                                        | Vođenje                      |
| Maks. ubrzanje                                | 25 m/s <sup>2</sup>          |
| Maks. brzina                                  | 1 m/s                        |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK     | 0 - bez izloženosti koroziji |
| LABS usklađenost                              | VDMA24364-Zona III           |
| Vrsta zaštite                                 | IP40                         |
| Temperatura okruženja                         | 0 °C...60 °C                 |
| Maks. sila Fy                                 | 160 N                        |
| Maksimalna statična sila Fy                   | 355 N                        |
| Maksimalna sila Fz                            | 160 N                        |
| Maksimalna statična sila Fz                   | 355 N                        |
| Maks. momenat Mx                              | 6 Nm                         |
| Maks. momenat Mx, statički                    | 13 Nm                        |
| Maks. momenat My                              | 4 Nm                         |
| Maks. momenat My, statički                    | 9 Nm                         |
| Maks. momenat Mz                              | 4 Nm                         |
| Maks. momenat Mz statički                     | 9 Nm                         |
| Sila pomeranja                                | 1.6 N                        |
| Pokretna masa pri 0 mm hoda                   | 170 g                        |
| Osnovna težina kod hoda od 0 mm               | 613 g                        |
| Dodatak težini na 10 mm hoda                  | 7.9 g                        |
| Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda          | 7.9 g                        |
| Težište pokrenute mase pri 0 mm hoda          | 26 mm                        |
| Dodatak težištu pokrenute mase pri 10 mm hoda | 4.3 mm                       |
| Vrsta pričvršćenja                            | sa unutrašnjim navojem       |
| Napomena o materijalu                         | RoHS-usaglašen               |

| Karakteristika               | Vrednost                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Mehanizam vodećeg elementa   | Oplemenjeni čelik<br>tvrdo hromirano         |
| Materijal kućišta            | Aluminijumska legura za obrada<br>eloksirano |
| Materijal kulisnog mehanizma | Aluminijumska legura za obrada<br>eloksirano |