


Anschlussplattenbausatz DADP-SP-G9-16-R

Broj dela: 8173534

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	16
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-C1-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Klasa za čiste sobe	Klasa 6 prema ISO 14644-1
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Maks. pričvrsna sila	200 N
Maks. obrtni momenat pritezanja	0.8 Nm
Dozvoljeno odstupanje obrtnog momenta pritezanja	± 15 %
Težina proizvoda	68 g
Vrsta pričvršćenja	Direktno pričvršćenje preko navoja
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal stopera	visokolegirani čelik
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal ploče	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal vijaka	Čelik