

Podnožna ploča baterije ventila VABX-A-S-BU-12-SHUH-U

Broj dela: 8191789

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	1 2
Dimenzija mrežice	19.05 mm
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Integrisana funkcija	sa električnim međumodulom
Smer strujanja	reverzibilno
Kompatibilno sa	Ventilsko ostrvo VTUX-A-S
Pogodnost za vakuum	da
Dimenzija Š x D x V	19,05 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
Stepen zaprljanja	2
Dozvola	RCM oznaka
KC oznaka	KC-EMV
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 95 %
Vrsta zaštite	IP65
Kategorija previsokog napona	II
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Nominalna visina primene	< 3000 m NHN
Težina proizvoda	56.3 g
Električno upravljanje	AP interfejs
Interfejs komunikacije, protokol	AP
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Vrsta pričvršćenja	Navojna spona
Pneumatski priključak 1	za uložak 15 mm
Pneumatski priključak: 5	za uložak 15 mm

Karakteristika	Vrednost
Napomena o materialu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	PA-ojačan
Radni material zaptivki	NBR
Materijal stege	visokolegirani čelik, nerđajući