


# Priključak utični NPQO-D-G18-Q6-P10

Broj dela: 8203295

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominalna širina                                     | 4.2 mm                                                                                                                    |
| Dubina umetanja creva                                | 15.6 mm                                                                                                                   |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                      | O-prsten                                                                                                                  |
| Ugradni položaj                                      | Proizvoljan                                                                                                               |
| Oblik                                                | ravni oblik                                                                                                               |
| Veličina posude                                      | 10                                                                                                                        |
| Dizajn                                               | Push-Pull princip                                                                                                         |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega       | -0.09 MPa...2 MPa<br>-0.9 bar...20 bar<br>-13.05 psi...290 psi                                                            |
| Radni medij                                          | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi<br>Ugljen-dioksid<br>Vazduh<br>Kiseonik<br>Azot |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK            | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                                           |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-Zona III                                                                                                        |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                   | vidi dodatne informacije o materijalima                                                                                   |
| Temperatura medija                                   | 0 °C...120 °C                                                                                                             |
| Temperatura okruženja                                | 0 °C...120 °C                                                                                                             |
| Bio kompatibilnost u skladu sa standardom            | ISO 18562                                                                                                                 |
| Izveštaj za čistoću površine u skladu sa standardom  | ASTM G 93<br>ISO 15001                                                                                                    |
| Nivo nečistoća ugljovodonika maksimalan              | 550 MGM                                                                                                                   |
| Maks. obrtni momenat pritezanja                      | 6 Nm                                                                                                                      |
| Nominalni obrtni momenat pritezanja                  | 5 Nm                                                                                                                      |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja | ± 10 %                                                                                                                    |
| Težina proizvoda                                     | 8.51 g                                                                                                                    |
| Pneumatski priključak 1                              | Spoljašnji navoj G1/8                                                                                                     |
| Pneumatski priključak: 2                             | za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm                                                                                      |
| Temperatura u okruženju u farenhajtima               | 32 °F...248 °F                                                                                                            |
| Boja otpuštajućeg prstena                            | belo                                                                                                                      |
| Materijal navojnog rukavca                           | visokolegirani čelik, nerđajući                                                                                           |

| Karakteristika                   | Vrednost                        |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Napomena o materijalu            | RoHS-usaglašen                  |
| Materijal kućišta                | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Materijal navojne zaptivke       | FPM                             |
| Materijal otpuštajućeg prstena   | PVDF                            |
| Materijal O-prstena              | FPM                             |
| Materijal crevne zaptivke        | FPM                             |
| Materijal steznog segmenta creva | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Materijal potpornog prstena      | PVDF                            |