

# Konektor NPQH-D-Q8-Q6-P10

Broj dela: 578330

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                          | Standard                                                                    |
| Nominalna širina                               | 5 mm                                                                        |
| Dubina umetanja creva                          | 15.8 mm...16 mm                                                             |
| Napomena za dubinu umetanja creva              | Ø6 dubina 15,8 mm<br>Ø8 dubina 16 mm                                        |
| Ugradni položaj                                | Proizvoljan                                                                 |
| Oblik                                          | ravni oblik                                                                 |
| Veličina posude                                | 10                                                                          |
| Dizajn                                         | Push-Pull princip                                                           |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi           |
| Napomena o radnom pritisku                     | Voda: maks. 0,6 MPa na 0 °C – 50 °C                                         |
| Institucija koja izdaje sertifikat             | NSF C0523185                                                                |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda) |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguć pogon sa podmazivanjem                                                |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 3 - jaka izloženost koroziji                                                |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Klasa za čiste sobe                            | Klasa 4 prema ISO 14644-1                                                   |
| Pogodnost za prehrambene proizvode             | vidi Izjavu o usaglašenosti<br>NSF/ANSI 169                                 |
| Temperatura okruženja                          | 0 °C...150 °C                                                               |
| Težina proizvoda                               | 21.4 g                                                                      |
| Pneumatski priključak 1                        | za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm                                        |
| Pneumatski priključak: 2                       | za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm                                        |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                              |
| Materijal kućišta                              | Mesing, hemijski niklovan                                                   |
| Materijal prstena za pridržavanje              | PEI                                                                         |
| Materijal otpuštajućeg prstena                 | Hemijski niklovani mesing                                                   |
| Materijal crevne zaptivke                      | FPM                                                                         |
| Materijal steznog segmenta creva               | visokolegirani čelik, nerđajući                                             |
| Materijal potpornog prstena                    | PEI                                                                         |

