

# T- utični priključak NPQH-T-G18-Q8-P10

Broj dela: 578394

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost                                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                | Standard                                                                    |
| Nominalna širina                                     | 6 mm                                                                        |
| Dubina umetanja creva                                | 16 mm                                                                       |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                      | Zaptivni prsten                                                             |
| Ugradni položaj                                      | Proizvoljan                                                                 |
| Oblik                                                | T-oblik                                                                     |
| Veličina posude                                      | 10                                                                          |
| Dizajn                                               | Push-Pull princip                                                           |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega       | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi           |
| Napomena o radnom pritisku                           | Voda: maks. 0,6 MPa na 0 °C – 50 °C                                         |
| Institucija koja izdaje sertifikat                   | NSF C0523185                                                                |
| Radni medij                                          | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda) |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                | Moguć pogon sa podmazivanjem                                                |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK            | 3 - jaka izloženost koroziji                                                |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Klasa za čiste sobe                                  | Klasa 4 prema ISO 14644-1                                                   |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                   | vidi Izjavu o usaglašenosti<br>NSF/ANSI 169                                 |
| Temperatura okruženja                                | 0 °C...150 °C                                                               |
| Nominalni obrtni momenat pritezanja                  | 6 Nm                                                                        |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja | ± 20 %                                                                      |
| Težina proizvoda                                     | 30.7 g                                                                      |
| Vrsta pričvršćenja                                   | Spoljašnji imbus SW13                                                       |
| Pneumatski priključak 1                              | Spoljašnji navoj G1/8                                                       |
| Pneumatski priključak: 2                             | za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm                                              |
| Napomena o materijalu                                | RoHS-usaglašen                                                              |
| Materijal kućišta                                    | Mesing, hemijski niklovan                                                   |
| Materijal navojne zaptivke                           | FPM                                                                         |
| Materijal prstena za pridržavanje                    | PEI                                                                         |

| Karakteristika                   | Vrednost                        |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Materijal otpuštajućeg prstena   | Hemijski niklovani mesing       |
| Materijal crevne zaptivke        | FPM                             |
| Materijal steznog segmenta creva | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Materijal potpornog prstena      | PEI                             |