


Filter-regulator MS6-LFR-AGE-D7-E-R-M-MPA-AS

Broj dela: 8232914

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	6
Serijska	MS
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje može se zatvoriti pomoću pribora
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	40 µm
Odvod kondenzata	ručno okretanje
Dizajn	Regulacija filtera sa manometrom
Maks. količina kondenzata	38 ml
Funkcija regulatora	Izlazni pritisak, konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Zaštita posude	Plastična zaštitna korpa
Stepen odvajanja kondenzata	75 %
Indikator pritiska	sa manometarom
Radni pritisak	0 MPa...2 MPa 0 bar...20 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.5 bar...12 bar
Maks. histereza pritiska	0.025 MPa 0.25 bar 3.625 psi
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	4500 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Veličina pore	40 µm
Težina proizvoda	1175 g

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvrščenja	po izboru: Ugradnja na prednjo tablu Montaža voda sa priborom
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak: 2	G3/4
Napomena o materialu	RoHS-usaglašen
Material priključne ploče	Aluminijum liven pod pritiskom
Material operativnog dela	PA POM
Radni material zaptivki	NBR
Material filtera	PE
Material kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Material membrane	NBR
Material omotača	PC
Material razdelnog diska	POM