


Pripremna grupa
MSB6-1/4:C3:J1:D1:A1:F3-WP
 Broj dela: 8233029

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	6
Serijska	MS
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje može se zatvoriti pomoću pribora
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	40 µm
Ručna pomoćna aktivacija	zaustavno impulsno
Odvod kondenzata	ručno okretanje
Dizajn	Modul grananja
Maks. količina kondenzata	38 ml
Funkcija regulatora	Izlazni pritisak, konstantan sa kompenzacijom pretpritiskom sa sekundarnim odzračivanjem sa ponašanjem pri povratnom strujanju
Zaštita posude	Plastična zaštitna korpa
Indikator pritiska	sa manometrom
Radni pritisak	0.45 MPa...1.8 MPa 4.5 bar...18 bar 65.25 psi...261 psi
Opseg regulisanja pritiska	0.4 MPa...1.2 MPa 4 bar...12 bar 58 psi...174 psi
Maks. normalni protok	1500 l/min
Karakteristične vrednosti za kaleme	24 V DC: 1,5 W
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medija	-10 °C...60 °C

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	3780 g
Vrsta pričvršćenja	sa montažnim držačem
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/2
Materijal filtera	PE
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC