


เองเกิลซีทวาว์ล **VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4V4T-50-9** หมายเลขชิ้นส่วน: 1002518

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	วาล์วกันสุบพร้อมตัวขับเคลื่อน
ประเภทการดำเนินการ	นิวเมติก
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
การเชื่อมต่อสาย	ข้อกั๊กเกลียว G1 1/4 ตามมาตรฐาน DIN ISO 228
ความกว้างปรกติ	31 mm
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2 ปิด monostable
ทิศทางการไหล	กลับไม่ได้ เหนือปาวาล์ว สำหรับตัวกลางที่เป็นแก๊ส
ความดันปานกลาง	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar
ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN	40
ฟังก์ชันการระบายอากาศ	คันเร่งไม่ได้
รีเซ็ตประเภท	สปริงกล
ประเภทการกระตุ้น	ควบคุมจากภายนอก
พอร์ทลม	เกลียวด้านใน G1/8
แรงดันใช้งาน	0.6 MPa...1 MPa 6 bar...10 bar 87 psi...145 psi
ปานกลาง	ไอน้ำ ก๊าซเฉื่อย กรองอากาศอัด, กรองความละเอียด 200 µm
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
ความหนืดสูงสุด	600 mm²/s
อุณหภูมิปานกลาง	-40 °C...200 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
กระแสKv	18.5 m³/h
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ตัววาล์ววัสดุ	หล่อสแตนเลส
ตัววาล์วหมายเลขวัสดุ	1.4408
สีสแกนหมุนวัสดุ	ไฟเบอร์

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุซีลก้าน	PTFE
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2200 g
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งอุปกรณ์แรงดันของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	สูกฏข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์แรงดันของสหราชอาณาจักร
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
วัสดุของตัวเรือนโครฟ์	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์