

Senzor pritiska SPAW-P2R-G14F-2N-M12

Broj dela: 8022760

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dozvola	RCM oznaka c UL us – Listed (OL)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Merna veličina	Relativni pritisak
Postupak merenja	Piezo senzor pritiska
Početna vrednost opsega merenja	0 MPa 0 bar 0 psi
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska	0.2 MPa 2 bar 29 psi
Pritisak preopterećenja	0.4 MPa 4 bar 58 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [---] Tečni mediji Gasovitu mediji
Temperatura medija	-20 °C...85 °C
Temperatura okruženja	0 °C...80 °C
Preciznost u ± % FS	1 %FS
Preciznost ponavljanja u ± %FS	0.15 %FS
Uklopni izlaz	2xNPN
Uklopna funkcija	Slobodno programiranje
Funkcija uklopnog elementa	sa mogućnošću prebacivanja
Maks. izlazna struja	250 mA
Vreme porasta	3 ms
Otpornost na kratki spoj	da
Opseg radnog pritiska DC	15 V...35 V
Zaštita od zamene polova	za radni napon
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključak

Karakteristika	Vrednost
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj polova/žica	4
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Pričvršćivanje zavrtanjima
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem sa priborom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Pneumatski priključak	Unutrašnji navoj G1/4
Težina proizvoda	230 g
Materijal kućišta	ABS visokolegirani čelik, nerđajući
Materijali koji dolaze u dodir sa medijem	visokolegirani čelik, nerđajući
Vrsta prikaza	4 alfanumeričke pozicije LED prikaz
Jedinica(a) sa prikazom	MPa bar kPa kg/cm ² psi
Prikaz uklopnog stanja	LED crveni
Mogućnosti podešavanja	preko displeja i tastera
Bezbednost manipulacije	PIN kod
Opseg podešavanja graničnih vrednosti	0.5 %...100 %
Opseg podešavanja histreze	0.5 %...99.5 %
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III