


โมดูลยกแบบหมุน EHMB-25-100

หมายเลขชิ้นส่วน: 1095933

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เฟืองขับ Ø	8 mm
จังหวะการทำงาน	0 mm...100 mm
ขนาด	25
มุมการหมุน	ไม่มีที่สิ้นสุด
ระยะห่างระหว่างฟันเฟือง	3 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทเกียร์	สายพานส่งกำลัง
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	โมดูลยกแบบโรตารีระบบเครื่องกลไฟฟ้า พร้อมสายพานฟันเฟือง
อัตราทดเกียร์	4:1
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับเซ็นเซอร์อุปนัย
ความเร็วในการส่งออกสูงสุด	300 rpm
ความเร็วในการป้อนข้อมูลสูงสุด	1200 rpm
ความเร็วสูงสุด	1.5 m/s
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	±0.03°
ระดับความดันเสียง	51 dB(A)
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับความดันเสียง	มีฝาปิด: 56 [dB (A)]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	5000 kgcm²
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	8.8 Nm
แรงบิดสูงสุดของไดรฟ์	2.2 Nm
แรงป้อนสูงสุด Fx	480 N
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.18 Nm
ค่าอ้างอิงน้ำหนักบรรทุก แนวนอน	5000 g
น้ำหนักบรรทุกแนวปฏิบัติ แนวตั้ง	5000 g
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3347 g
การเคลื่อนที่มวล	1542 g
เพลาส่งออกวัสดุ	เหล็ก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
หน้าแปลนวัสดุ	อะลูมิเนียมอัลลอย ชูบอโนไดซ์
เพลาชั้บวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
การบันทึกวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม
ผู้ถือวัสดุ	อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบอโนไดซ์
วัสดุเชื่อมต่อ	โพลีคลอโรพรีนกับใยแก้ว