

โมดูลยกแบบหมุน EHMB-32-100

หมายเลขชิ้นส่วน: 1098558

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เฟืองขับ Ø	12 mm
จังหวะการทำงาน	0 mm...100 mm
ขนาด	32
มุมการหมุน	ไม่มีที่สิ้นสุด
ระยะห่างระหว่างฟันเฟือง	5 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทเกียร์	สายพานส่งกำลัง
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	โมดูลยกแบบโรตารีระบบเครื่องกลไฟฟ้า พร้อมสายพานฟันเฟือง
อัตราทดเกียร์	3:1
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับเซ็นเซอร์อุปนัย
ความเร็วในการส่งออกสูงสุด	300 rpm
ความเร็วในการป้อนข้อมูลสูงสุด	900 rpm
ความเร็วสูงสุด	1.5 m/s
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	±0.03°
ระดับความดันเสียง	51 dB(A)
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับความดันเสียง	มีฝาปิด: 53 [dB (A)]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	10000 kgcm ²
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	20 Nm
แรงบิดสูงสุดของไดรฟ์	6.7 Nm
แรงป้อนสูงสุด Fx	750 N
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.5 Nm
ค่าอ้างอิงน้ำหนักบรรทุกทุก แนวนอน	8000 g
น้ำหนักบรรทุกแนวปฏิบัติ แนวตั้ง	15000 g
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	6112 g
การเคลื่อนที่มวล	1658 g
เพลาส่งออกวัสดุ	เหล็ก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
หน้าแปลนวัสดุ	อะลูมิเนียมอัลลอย ชูบอโนไดซ์
เพลาชั๊ววัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
การบันทึกวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม
ผู้ถือวัสดุ	อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบอโนไดซ์
วัสดุเชื่อมต่อ	โพลีคาร์บอเนตกับใยแก้ว