

# กระบอกกันกระแทกไฮดรอลิก DYHR-32-60-Y5

หมายเลขชิ้นส่วน: 1155696

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                          |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| ขนาด                                   | 32                              |
| อับ                                    | 60 mm                           |
| การทำให้หมด ๑                          | ปรับได้                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                      |
| ฟังก์ชัน                               | กด<br>บทบาทเดียว                |
| การตรวจจับตำแหน่ง                      | ปราศจาก                         |
| ความเร็วในการกระแทกสูงสุด              | 0.3 m/s                         |
| อัตราการบ้อน                           | 0.2 mm/s...100 mm/s             |
| เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิห้อง             | 1.2 s                           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...80 °C                    |
| แรงกระแทกสูงสุด                        | 6400 N                          |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ           | 384 J                           |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง          | 220000 J                        |
| แรงบ้อนขั้นต่ำ                         | 640 N                           |
| แรงบ้อนสูงสุด                          | 6400 N                          |
| พลังงานตกค้างสูงสุด                    | 2 J                             |
| แรงResetting                           | 18 N                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1380 g                          |
| ประเภทของรัด                           | พร้อมน็อตล็อค                   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS          |
| ซีลวัสดุ                               | NBR                             |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | เหล็ก<br>ชุบสังกะสี             |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                        | ชุบแข็ง<br>เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |