



วาล์วนำร่อง
MDH-3/2-24VDC/42VAC
หมายเลขชิ้นส่วน: 119603

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2, แบบปิด, คอยด์เดี่ยว
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
ความกว้าง	30 mm
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	50 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	ขนาดแผ่นเชื่อมต่อ 30 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15218
แรงดันใช้งาน	24V DC 42VAC 0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ที่นั่งจาน
รีเซ็ตประเภท	สปริงกล
ระดับการป้องกัน	IP65
ความกว้างปรกติ	1.3 mm
ขั้ว	42 mm
ฟังก์ชันการระบายอากาศ	คันเร่งไม่ได้
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 15218
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ได้มาตรฐาน	ISO 15218
แมนวอลเทส	คล้ำ
ประเภทการกระตุ้น	โดยตรง
ทิศทางการไหล	กลับไม่ได้
กับซ้อนกัน	ความคุ้มครองเชิงลบ
เปลี่ยนเวลาปิด	9 ms
สลับเวลาเปิด	11 ms
รอบการทำงาน	100%
ลักษณะขดลวด	24VDC: 8.4W 42 V AC: 50 Hz, กระแสไฟเข้า 14.0 VA, กำลังไฟ 10.0 VA 42 V AC: 60 Hz, กระแสไฟเข้า 12.0 VA, กำลังไฟ 7.0 VA
ความผันผวนของความถี่ที่อนุญาต	+/- 10 %
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 10 %
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-15 °C...80 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-15 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	140 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	รูปร่าง A ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803
ประเภทของรัด	บนแผ่นเชื่อมต่อ มีรูทะลุ
ข้อต่อลม 1	แผ่นเชื่อมต่อ
ข้อต่อลม 2	แผ่นเชื่อมต่อ
ข้อต่อลม 3	ไม่ติด
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	FPM