

เทอร์มินัลสตริป  
VABM-C8-12E-G14-10-PT-L  
หมายเลขชิ้นส่วน: 1247978

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                               | มูลค่า                                                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| กว้าง                                     | 12 mm                                                                             |
| จำนวนตำแหน่งหัวสั้วสูงสุด                 | 10                                                                                |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง) | ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK           | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน                                                 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ    | VDMA24364-B1/B2-L                                                                 |
| แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดหัวสั้ว           | 0.6 Nm                                                                            |
| แรงขันยัดสูงสุดบนผนัง                     | 5 Nm                                                                              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                          | 834 g                                                                             |
| ข้อต่อลม 1                                | G1/4                                                                              |
| ข้อต่อลม 3                                | G1/4                                                                              |
| ข้อต่อลม 5                                | G1/4                                                                              |
| วัสดุหมายเหตุ                             | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                            |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ                         | โลหะผสมอลูมิเนียมอัด                                                              |