

# Linear drive DGC-K-63- -

หมายเลขชิ้นส่วน: 1312505

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| อับ                                                | 1 mm...5000 mm                                        |
| Øลูกสูบ                                            | 63mm                                                  |
| การทำให้หมด ๆ                                      | ตัวกันกระแทกลมปรับได้ทั้งสองด้าน                      |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                            |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                               |
| ตัวแปร                                             | ข้อต่อลมอัดทั้งสองด้าน<br>มาตรฐานลูกสูบ<br>ลูกสูบขยาย |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar                 |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                            |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)     | ตามคำสั่งป้องกันการระเบิดของสหภาพยุโรป (ATEX)         |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)          | ตามระเบียบ UK EX                                      |
| ป้องกันการระเบิด                                   | โซน 1 (ATEX)<br>โซน 2 (ATEX)<br>โซน 22 (ATEX)         |
| หมวด ATEX สำหรับก๊าซ                               | II 2G                                                 |
| หมวด ATEX สำหรับฝุ่น                               | ครั้งที่สอง 3D                                        |
| ชนิดของก๊าซที่ป้องกัน(การจุดติด)                   | อดีต IIC T4 Gb X                                      |
| ฝุ่นชนิดป้องกันภายนอก                              | อดีต h IIIC T120 ° C Dc X                             |
| อุณหภูมิแวดล้อมการระเบิด                           | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                                    |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]        |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)         |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                         |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                                 | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | -10 °C...60 °C                                        |
| ความยาวลดทอน                                       | 30 mm                                                 |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 1870 N                                                |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) สว่างหน้า  | 1870 N                                                |
| การเชื่อมต่อทางเลือก                               | ดูรูปสินค้า                                           |
| ประเภทของรัด                                       | พร้อมอุปกรณ์เสริม                                     |
| วัสดุหมายเหตุ                                      | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                |

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า            |
|-------------|-------------------|
| วัสดุหุ้ม   | อลูมิเนียมหล่อ    |
| ซีลวัสดุ    | NBR<br>TPE-U (PU) |