



# Elektromagnetni ventil VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1-8

Broj dela: 8040567

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                                         | 3/2 zatvoreno, monostabilno                                                        |
| Vrsta aktiviranja                                                        | električni                                                                         |
| Ugradna širina                                                           | 15 mm                                                                              |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 13.5 l/min                                                                         |
| Pneumatski radni priključak                                              | Priključna ploča veličine 15 mm prema ISO 15218                                    |
| Pogonski napon                                                           | 110V AC                                                                            |
| Radni pritisak                                                           | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar<br>21.75 psi...116 psi                       |
| Način vraćanja u prethodni položaj                                       | mehaničke opruge                                                                   |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)                                  | prema EU direktivi o niskom naponu                                                 |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)                                  | prema UK propisima za električna pogonska sredstva                                 |
| Vrsta zaštite                                                            | IP65                                                                               |
| Princip zaptivanja                                                       | meko                                                                               |
| Ugradni položaj                                                          | Proizvoljan                                                                        |
| Odgovara standardu                                                       | ISO 15218                                                                          |
| Ručna pomoćna aktivacija                                                 | impulsno                                                                           |
| Vrsta upravljanja                                                        | direktni                                                                           |
| Smer strujanja                                                           | nije reverzibilno                                                                  |
| Prekrivanje                                                              | negativno prekrivanje                                                              |
| Napomena o prisilnom dinamizovanju                                       | Uključna frekvencija najmanje 1 put nedeljno                                       |
| Uklopno vreme isklj.                                                     | 20 ms                                                                              |
| Uklopno vreme uklj                                                       | 8 ms                                                                               |
| Trajanje uključivanja                                                    | 100%                                                                               |
| Karakteristične vrednosti za kaleme                                      | 110 V AC: 50/60 Hz, snaga pritezanja 2,0 VA, snaga zadržavanja 1,5 VA              |
| Dozvoljene oscilacije napona                                             | +/- 10 %                                                                           |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)     |
| Otpornost na oscilacije                                                  | Provera primene za transport sa stepenom oštine 1 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6 |

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Otpornost na udare                        | Šok provera prema stepenu oštine 1 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                                            |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-C1-L                                                             |
| Temperatura medija                        | -5 °C...50 °C                                                              |
| Temperatura okruženja                     | -5 °C...50 °C                                                              |
| Električni priključak                     | Oblik C<br>prema standardu DIN EN 175301-803                               |
| Pneumatski priključak 1                   | Priključna ploča                                                           |
| Pneumatski priključak: 2                  | Priključna baza                                                            |
| Pneumatski priključak 3                   | Priključna ploča                                                           |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                             |
| Radni materijal zaptivki                  | NBR                                                                        |