



Mini klizači EGSC-BS-KF-25-50-6P

Broj dela: 8048311

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni hod	50 mm
Veličina konstrukcije	25
Rezerva u hodu	0 mm
Reverzni zazor	150 µm
Prečnik klatna	6 mm
Korak vretena	6 mm/o
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vodenje	Kružna vodiča kuglice
Dizajn	Električni mini klizači sa pogonom kugličnog vijka
Vrsta motora	Koračni motor Servo motor
Referenciranje	Blok fiksnog graničnika, pozitivni Blok fiksnog graničnika, negativni Referentni prekidač
Tip vretena	Kuglični vijak
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Maks. ubrzanje	15 m/s ²
Maks. broj obrtaja	4000 1/min
Maks. brzina	0.4 m/s
Preciznost ponavljanja	±0,015 mm
Trajanje uključivanja	100%
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	1Pogodan za proizvodnju baterija sa smanjenim Cu / Zn / Ni vrednosti (Fa)
Pogodnost za čiste sobe, merena prema ISO 14644-14	Klasa 9 prema ISO 14644-1
Nivo zvučnog pritiska	50 dB(A)
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Energija udara u krajnjim položajima	0 mJ
Napomena za energiju udara u krajnjim položajima	Pri maksimalnoj brzini referentnog kretanja od 0,01 m/s
Dozvoljeno dinamičko opterećenje fiksnih ležajeva	2810 N

Karakteristika	Vrednost
Dozvoljeno dinamičko opterećenje linearnog vođenja	1310 N
Dinamički noseći broj kugličnih vijaka	1700 N
Obrtni momenat u praznom hodu uz maksimalnu brzinu pomeranja	0.029 Nm
Obrtni momenat u praznom hodu uz minimalnu brzinu pomeranja	0.015 Nm
Maks. sila Fy	669 N
Maksimalna sila Fz	669 N
Fy kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	1310 N
Fz kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	1310 N
Maks. momenat Mx	2 Nm
Maks. momenat My	2.1 Nm
Maks. momenat Mz	2.1 Nm
Mx kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	5 Nm
My kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	4 Nm
Mz kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	4 Nm
Maks. radijalna sila na pogonskoj osovini	30 N
Maks. sila pomaka Fx	20 N
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja, vodoravno	2 kg
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja, vertikalno	2 kg
Statički noseći broj kugličnih vijaka	2600 N
Statičko dozvoljeno opterećenje linearnog vođenja	2440 N
Maseni moment inercije JH po metru hoda	0.01507 kgcm ²
Momenat inercije JL po kg korisnog opterećenja	0.00912 kgcm ²
Momenat inercije JO	0.00144 kgcm ²
Konstantna pomaka	6 mm/o
Dozvoljeno statično opterećenje fiksnih ležajeva	1340 N
Referentni vek trajanja	5000 km
Interval održavanja	Podmazivanje za ceo radni vek
Pokretna masa pri 0 mm hoda	83 g
Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda	9 g
Težina proizvoda	269 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	176 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	19 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem sa centrirajućim rukavcem sa priborom sa cilindričnom čivijom
Kod interfejsa aktuatora	V20
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vodiča klizača	Čelik valjkastog ležaja
Materijal šine vodiče	Čelik valjkastog ležaja
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal kulisnog mehanizma	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal kizača	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal vretenaste navrtke	Čelik valjkastog ležaja
Materijal vretena	Čelik valjkastog ležaja