

เบลโล่กริปเปอร์ DHEB-10-E-U-E-P

หมายเลขชิ้นส่วน: 1320832

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	10
ระยะชักของเบลโล่	4 mm
นати. เส้นผ่านศูนย์กลางจับ	10.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่จับได้	14 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	บทยาทเดียว ปิด
ฟังก์ชันกริปเปอร์	ปรับตัวได้
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เมมเบรนหุ้มตัว ลำดับการเคลื่อนไหวที่ถูกบังคับ
แนะนำ	ตัวรับพื้นฐาน
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
แรงดันใช้งาน	5 bar...8 bar
รีเซ็ตความดัน	1 bar
แมกซ์ กริปเปอร์ความเร็วในการทำงาน	4 Hz
เวลาเปิดขึ้นต่ำที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	20 ms
เวลาปิดขึ้นต่ำ 0.6 MPa (6 บาร์ 87 psi)	40 ms
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
ค่าเฉลี่ยช่วงการเปลี่ยนสำหรับเบลโล่	0.5 MioCyc
คู่มือมูลค่า payload	0.1 kg
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	17 g
ประเภทของรัด	พร้อมเกลียวนอก พร้อมน็อตล็อค ทางเลือก:
พอร์ทลม	M3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุสุบลม	EPDM
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม อะโนไดซ์

