

# เบลโล่กริปเปอร์ DHEB-22-E-U-E-P

หมายเลขชิ้นส่วน: 1320836

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                 | มูลค่า                                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ขนาด                                        | 22                                               |
| ระยะชักของเบลโล่                            | 12 mm                                            |
| นати. เส้นผ่านศูนย์กลางจับ                  | 24 mm                                            |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่จับได้            | 31.5 mm                                          |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                           | ตามต้องการ                                       |
| ฟังก์ชัน                                    | บทบาทเดียว<br>ปิด                                |
| ฟังก์ชันกริปเปอร์                           | ปรับตัวได้                                       |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                     | เมมเบรนหุ้มตัว<br>ลำดับการเคลื่อนไหวที่ถูกบังคับ |
| แนะนำ                                       | ตัวรับพื้นฐาน                                    |
| การตรวจจับตำแหน่ง                           | ปราศจาก                                          |
| แรงดันใช้งาน                                | 5 bar...8 bar                                    |
| รีเซ็ตความดัน                               | 1 bar                                            |
| แมกซ์ กริปเปอร์ความเร็วในการทำงาน           | 4 Hz                                             |
| เวลาเปิดขึ้นต่ำที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) | 30 ms                                            |
| เวลาปิดขึ้นต่ำ 0.6 MPa (6 บาร์ 87 psi)      | 60 ms                                            |
| สื่อปฏิบัติการ                              | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม      | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)    |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK             | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง        |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ      | VDMA24364 โซน III                                |
| อุณหภูมิโดยรอบ                              | 5 °C...60 °C                                     |
| ค่าเฉลี่ยช่วงการเปลี่ยนสำหรับเบลโล่         | 0.5 MioCyc                                       |
| คู่มือมูลค่า payload                        | 0.32 kg                                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                            | 50 g                                             |
| ประเภทของรัด                                | พร้อมเกลียวนอก<br>พร้อมน็อตล็อค<br>ทางเลือก:     |
| พอร์ทลม                                     | M5                                               |
| วัสดุหมายเหตุ                               | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                           |
| วัสดุสุบลม                                  | EPDM                                             |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                           | อลูมิเนียม<br>อะโนไดซ์                           |

