

# เบลโล่กริปเปอร์ DHEB-51-E-U-E-P

หมายเลขชิ้นส่วน: 1320840

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                 | มูลค่า                                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ขนาด                                        | 51                                              |
| ระยะชักของเบลโล่                            | 18 mm                                           |
| นาคี. เส้นผ่านศูนย์กลางจับ                  | 54 mm                                           |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่จับได้            | 68 mm                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                           | ตามต้องการ                                      |
| ฟังก์ชัน                                    | บทบาทเดียว<br>ปิด                               |
| ฟังก์ชันกริปเปอร์                           | ปรับตัวได้                                      |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                     | เมมเบรนหุ้มตัว<br>ลำดับการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง  |
| แนะนำ                                       | ตัวรับพื้นฐาน                                   |
| การตรวจจับตำแหน่ง                           | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                         |
| แรงดันใช้งาน                                | 4 bar...8 bar                                   |
| รีเซ็ตความดัน                               | 1 bar                                           |
| แมกซ์ กริปเปอร์ความเร็วในการทำงาน           | 4 Hz                                            |
| เวลาเปิดขึ้นต่ำที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) | 30 ms                                           |
| เวลาปิดขึ้นต่ำ 0.6 MPa (6 บาร์ 87 psi)      | 70 ms                                           |
| สื่อปฏิบัติการ                              | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม      | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK             | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ      | VDMA24364 โซน III                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                              | 5 °C...60 °C                                    |
| ค่าเฉลี่ยช่วงการเปลี่ยนสำหรับเบลโล่         | 0.5 MioCyc                                      |
| คู่มือมูลค่า payload                        | 2.5 kg                                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                            | 500 g                                           |
| ประเภทของรัด                                | พร้อมเกลียวนอก<br>พร้อมน็อตล็อค<br>ทางเลือก:    |
| พอร์ตลม                                     | G1/8                                            |
| วัสดุหมายเหตุ                               | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                          |
| วัสดุสุบลม                                  | EPDM                                            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                           | อลูมิเนียม<br>อะโนไดซ์                          |

