


**กระบอกมาตรฐาน  
DSBC-63-50-PPVA-N3**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 1383580

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| อับ                                                | 50 mm                                          |
| Øลูกสูบ                                            | 63mm                                           |
| เกลียวก้านลูกสูบ                                   | M16x1.5                                        |
| การทำให้หมด ๑                                      | ตัวกันกระแทกแบบปรับได้ทั้งสองด้าน              |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                     |
| ได้มาตรฐาน                                         | ISO15552                                       |
| ปลายก้านลูกสูบ                                     | เกลียวนอก                                      |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                             | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>หลอดโปรไฟล์            |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                        |
| ตัวแปร                                             | ก้านลูกสูบด้านเดียว                            |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.04 MPa...1.2 MPa<br>0.4 bar...12 bar         |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | -20 °C...80 °C                                 |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                      | 1.3 J                                          |
| ความยาวลดทอน                                       | 22 mm                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 1682 N                                         |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า   | 1870 N                                         |
| การเคลื่อนที่มวล                                   | 555 g                                          |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                             | 430 g                                          |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.            | 25 g                                           |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                   | 2050 g                                         |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                     | 1740 g                                         |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                  | 62 g                                           |
| ประเภทของรัด                                       | ด้วยเกลียวใน<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก: |

| ลักษณะเฉพาะ                | มูลค่า                            |
|----------------------------|-----------------------------------|
| พอร์ทลม                    | G3/8                              |
| วัสดุหมายเหตุ              | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS            |
| วัสดุหุ้ม                  | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป, เคลือบสาร |
| ซีลลูกสูบวัสดุ             | TPE-U (PU)                        |
| วัสดุลูกสูบ                | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด              |
| ก้านลูกสูบวัสดุ            | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง              |
| วัสดุวาล์วซีลของก้านลูกสูบ | TPE-U (PU)                        |
| ซีลบัฟเฟอร์วัสดุ           | TPE-U (PU)                        |
| วัสดุบัฟเฟอร์ลูกสูบ        | ปอม                               |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ          | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวเรียบ  |
| วัสดุเนื้อ                 | เหล็กกล้าไนซ์                     |
| วัสดุแบริ่ง                | ปอม                               |
| สกรูปลอกคอวัสดุ            | เหล็กชุบสังกะสี                   |