


Priključni kabl NEBC-M12G5-ES-5-LE5-CO

Broj dela: 8074191

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Protokol	CANopen DeviceNet
Osnovna oznaka	sa 2x nosača natpisa
Učestalost priključivanja	100
Težina proizvoda	310.7 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj polova/žica	5
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	5
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Pričvršćivanje zavrtnjima
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj polova/žila	5
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	5
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	4 A
Otpornost na udarni napon	2 kV
Zaštita	da
Dužina kabla	5 m
Karakteristika voda	pogodno za energetske lance
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev
Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova	35 mm
Radius skretanja, pokretno polaganje kablova	70 mm
Prečnik kabla	6.7 mm
Tolerancija, prečnik kabla	0,3 mm
Struktura kabla	$(2 \times 0,34 \text{ mm}^2) + (2 \times 0,25 \text{ mm}^2) + 0,34 \text{ mm}^2$

Karakteristika	Vrednost
Nominalni poprečni presek voda	0.25 mm ² 0.34 mm ²
Završeci žica	sa zaštitom
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-25 °C...80 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-20 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	crveno-lila
Materijal kućišta	TPE-U(PUR), ojačano
Boja kućišta	crno
Materijal blokade vijka	Niklovani liv od cinka
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal utičnih kontakata	Mesing, niklovan i pozlaćen
Materijal izolacionog omotača	PE