

# Modul elektronike VMPA1-FB-EMG-8-S

Broj dela: 8108543

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                         | Vrednost                                                                               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dijagnostika                                           | Podnapon ventila                                                                       |
| Maks. broj mesta za ventile                            | 4                                                                                      |
| Maksimalni broj kalemova ventila                       | 7                                                                                      |
| Parametrizacija                                        | Failsafe za svaki kanal<br>Forsiranje po kanalu<br>Idle režim za svaki kanal<br>Nadzor |
| Zaštita od zamene polova                               | da                                                                                     |
| Opseg radnog napona DC kod elektronike/senzora         | 18 V...30 V                                                                            |
| Opseg radnog napona DC napon pod opterećenjem          | 18 V...30 V                                                                            |
| Sopstvena potrošnja struje pri naponu opterećenja      | 6.5 mA                                                                                 |
| Sopstvena potrošnja struje pri radnom naponu           | 17 mA                                                                                  |
| Maks. broj izlaza                                      | 7                                                                                      |
| Maks. broj ulaza                                       | 1                                                                                      |
| Nominalna struja privlačenja elektromagnetne zavojnice | 58 mA do 24 ms                                                                         |
| Nominalna struja pri smanjenju struje                  | 25 mA nakon 24 ms                                                                      |
| Razdvajanje potencijala kanal - interni bus            | da                                                                                     |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK              | 1 - mala izloženost koroziji<br>(u ugrađenom stanju)                                   |
| LABS usklađenost                                       | VDMA24364-Zona III                                                                     |
| Temperatura okruženja                                  | -5 °C...50 °C                                                                          |
| Težina proizvoda                                       | 20 g                                                                                   |
| Električno upravljanje                                 | Sabirnica polja                                                                        |
| Materijal kućišta                                      | POM                                                                                    |
| Napomena o materijalu                                  | RoHS-usaglašen                                                                         |