

Modul elektronike VMPA1-FB-EMG-D2-8-S

Broj dela: 8108545

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dijagnostika	Condition Monitoring Prekid žice po zavojnici ventila Kratkospojni ventili Podnapon ventila Greška kod snabdevanja pritiskom predupravljanja Prelaz merenja vremena
Maks. broj mesta za ventile	4
Maksimalni broj kalemova ventila	7
Parametrizacija	Failsafe za svaki kanal Forsiranje po kanalu Idle režim za svaki kanal Nadzor
Zaštita od zamene polova	da
Opseg radnog napona DC kod elektronike/senzora	18 V...30 V
Opseg radnog napona DC napon pod opterećenjem	18 V...30 V
Sopstvena potrošnja struje pri naponu opterećenja	6.5 mA
Sopstvena potrošnja struje pri radnom naponu	17 mA
Maks. broj izlaza	7
Maks. broj ulaza	1
Nominalna struja privlačenja elektromagnetne zavojnice	58 mA do 24 ms
Nominalna struja pri smanjenju struje	25 mA nakon 24 ms
Razdvajanje potencijala kanal - interni bus	da
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	20 g
Električno upravljanje	Sabirnica polja
Materijal kućišta	POM
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen