


Paralelna hvataljka DHPL-32-160-P-A

Broj dela: 8112224

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	32
Kompletan hod	160 mm
Hod po čeljusti hvataljke	80 mm
Maks. preciznost uamene	0.2 mm
Maks. zazor ugla čeljusti hvataljke ax, ay	0.12 deg
Maks. zazor čeljusti hvataljke Sz	0.066 mm
Simetrija pri rotaciji	0.2 mm
Preciznost ponavljanja hvataljke	0.03 mm
Broj čeljusti hvataljke	2
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Prigušenje	elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Funkcija hvataljke	Paralelno
Dizajn	Zupčasta šipka/zupčanik
Vođenje	Klizno vođenje
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Radni pritisak	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar 21.75 psi...116 psi
Maks. radna frekvencija hvataljke	0.6 Hz
Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	272 ms
Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	473 ms
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje	498 g
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP54
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Ukupna sila hvatanja 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) pri otvaranju	800 N
Ukupna sila hvatanja 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje	600 N

Karakteristika	Vrednost
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otvaranje	400 N
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje	300 N
Momenat inercije	315.8 kgcm ² ...727 kgcm ²
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički	750 N
Maks. momenat na čeljusti hvataljke Mx, statički	18 Nm
Maks. momenat na čeljusti hvataljke My, statički	18 Nm
Maks. momenat na čeljusti hvataljke Mz, statički	18 Nm
Interval održavanja	Podmazivanje za ceo radni vek
Težina proizvoda	4154 g
Vrsta pričvršćenja	Direktno pričvršćenje preko navoja sa prolaznim otvorom po izboru:
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal krajnje ploče	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal čeljusti hvataljke	Aluminijumska legura za kovanje, eloksirana
Materijal zaptivke klipa	TPE-U(PU)
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal O-prstena	NBR
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik
Materijal zupčaste šipke	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal zupčastog točka	Sinterovana bronza