

# Amortizer DYEF-G8-M10-Y1-F1A

Broj dela: 8131074

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | M10                                                                                                                                                                                                    |
| Hod                                       | 1 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Prigušenje                                | elastični zaptivni prstenovi/ploče sa obe strane bez metalnog fiksnog graničnika                                                                                                                       |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                                                                                                                                                                            |
| Prepoznavanje položaja                    | bez                                                                                                                                                                                                    |
| Varijante                                 | Metali sa bakrom, cinkom ili niklom kao glavne komponente se ne upotrebljavaju. Izuzetak čini nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske ploče, vodovi, električni kontaktori i namotaji. |
| Maks. brzina udara                        | 0.8 m/s                                                                                                                                                                                                |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                                                                                                                        |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                         |
| Dužina prigušivanja                       | 1 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Maks. obrtni momenat pritezanja           | 3 Nm                                                                                                                                                                                                   |
| Maks. potrošnja energije po hodu          | 0.25 J                                                                                                                                                                                                 |
| Težina proizvoda                          | 41 g                                                                                                                                                                                                   |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa navojnim rukavcem                                                                                                                                                                                   |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                                                                                                                                                         |
| Radni materijal zaptivki                  | NBR                                                                                                                                                                                                    |
| Materijal kućišta                         | visokolegirani čelik                                                                                                                                                                                   |