

Za elektromagnetni ventil za odvojene medije VYKB-F12-M22C-20-PE-1HPS

Broj dela: 8140316

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	Električni priključak gore Preklopni ventil sa membranskog zaptivkom
Princip zaptivanja	meko
Materijali koji dolaze u dodir sa medijem	EPDM PEEK
Funkcija ventila	2/2 zatvoreno, monostabilno
Nominalna širina	2 mm
Smer strujanja	nije reverzibilno
Vrsta aktiviranja	električni
Vrsta upravljanja	direktni
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Ručna pomoćna aktivacija	nema
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom za vijak M3
Električni priključak 1, vrsta priključka	Kabl sa utikačem
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključka HP
Veličina konstrukcije	12
Fluidna konekcija	Prirubnica
Medij	Tečni mediji Gasovitu mediji
Napomena o mediju	Obratiti pažnju na radne materijale koji dodiruju medije maksimalna veličina čestice 5 µm
Unutrašnja zapremina	60 µl
Temperatura medija	0 °C...50 °C
Temperatura tečnih medija	0 °C...50 °C
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Pritisak medija	-0.075 MPa...0.3 MPa -0.75 bar...3 bar -10.875 psi...43.5 psi
Pritisak preopterećenja	0.45 MPa 4.5 bar 65.25 psi
Opseg radnog pritiska DC	24 V

Karakteristika	Vrednost
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
Karakteristične vrednosti za kaleme	24 V DC: niskonaponska faza 1 W, visokonaponska faza 5,2 W
Trajanje uključivanja	100%
Maks. uključna frekvencija	2 Hz
Uklopno vreme uklj	15 ms
Uklopno vreme isklj.	15 ms
Protok Kv	0.056 m³/h
Materijal kućišta	PEEK
Materijal membrane	EPDM
Radni materijal zaptivki	EPDM
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Težina proizvoda	40 g
Vrsta zaštite	IP40
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima