


Reduktor EMGA-80-P-G20-SAS-100

Broj dela: 8141752

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina prirubnice reduktora	80 mm
Veličina prirubnice motora	100 mm
Torzioni zazor	0.15 deg
Vrsta regulatora	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos reduktora	20:1
Maks. broj obrtaja pogona	7000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP54
Trajni obrtni moment uzgona	120 Nm
Maseni moment inercije reduktora	0.406 kgcm ²
Maks. vođenog obrtnog momenta	192 Nm
Maks. stepen delovanja	96 %
Zaštita od obrtanja	10.4 Nm/arcmin
Težina proizvoda	2800 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	1000 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	750 N
Interfejs reduktorskog pogona	80G 100A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen