

ตัวนับล่วงหน้า PZV-E-C

หมายเลขชิ้นส่วน: 15608

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตัวนับแบบกลไกพร้อมตัวขับเคลื่อน
รีเซ็ตประเภท	ปุ่มแมนนวลหรือสัญญาณลม
แสดง	5 หลัก
ไดรฟ์แรงดันเสีย	0.2 ± 0.1 บาร์
แรงดันตก,ค่าเริ่มต้น	0.15 ± 0.1 บาร์
ไดรฟ์แรงดันตอบสนอง	0.6 ± 0.2 บาร์
แรงดันใช้งาน	2 bar...8 bar
แรงดันรีเซ็ตขั้นต่ำ	2 bar
ไดรฟ์ระยะเวลาพัลส์ขั้นต่ำ	10 ms
รีเซ็ตระยะเวลาพัลส์ขั้นต่ำ	180 ms
ไดรฟ์ระยะเวลาหยุดชั่วคราวขั้นต่ำ	15 ms
รีเซ็ตระยะเวลาหยุดชั่วคราวขั้นต่ำ	50 ms
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทำน้ำมันได้
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	150 g
ประเภทของรัด	การติดตั้งแผงด้านหน้า
พอร์ทลม	M5