


Paralelna hvataljka HEPP-36-45-PN-B

Broj dela: 8146661

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	36
Kompletan hod	45 mm
Hod po čeljusti hvataljke	22.5 mm
Maks. zazor čeljusti hvataljke Sz	0.35 mm
Preciznost ponavljanja hvataljke	0.02 mm
Broj čeljusti hvataljke	2
Vrsta pogona	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta pogona kontrolera	interpolirani rad preko sabirnice polja
Funkcija hvataljke	Paralelno
Dizajn	Zupčasti kaiš električna hvataljka sa kočnicom sa vretenom kugličnog opticaaja
Vođenje	Vođenje valjaka
Prepoznavanje položaja	Enkoder motora
Podrška u konfigurisanju	GSDML datoteka
Varijante	Metali sa bakrom, cinkom ili niklom kao glavne komponente se ne upotrebljavaju. Izuzetak čini nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske ploče, vodovi, električni kontektori i namotaji.
Davač položaja rotora	Encoder absolut single turn
Davač položaja rotora, princip merenja	magnetni
Prikaz spremnosti za rad	LED
Brzina pozicionisanja po prstu hvataljke	40 mm/s
Ubrzanje pozicionisanja po prstu hvataljke	1 m/s ²
Brzina hvatanja po prstu hvataljke	3 mm/s
Broj MAC adresa	4
Maks. potrošnja struje	3000 mA
Maks. potrošnja struje pod opterećenjem	2 A
Maks. potrošnja struje, logika	1 A
Nominalni radni napon DC	24 V
Nominalni napon, logičko napajanje DC	24 V
Nominalni napon napajanja pod opterećenjem DC	24 V

Karakteristika	Vrednost
Nominalna struja motora	1.3 A
Dozv. opseg napajanja pod opterećenjem	± 10 %
Dozvoljeni opseg logičkog napona	± 10 %
KC oznaka	KC-EMV
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su niki u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Klasa za čiste sobe	Klasa 6 prema ISO 14644-1
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 % nekondenzujući
Nivo zvučnog pritiska	60 dB(A)
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Ukupna sila hvatanja	520 N
Opseg sile hvatanja po čeljusti hvataljke	260 N
Momenat inercije	54 kgcm ²
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički	1100 N
Maks. momenat na čeljusti hvataljke Mx, statički	13.9 Nm
Maks. momenat na čeljusti hvataljke My, statički	34.5 Nm
Maks. momenat na čeljusti hvataljke Mz, statički	13.9 Nm
Nominalno opterećenje	2 kg
Nominalni momenat obrtaja	0.183 Nm
Interval podmazivanja vodećih elemenata	1 mil. prekl.
Težina proizvoda	2100 g
Komunikacioni profil	PROFIdrive
Interfejs sabirnice polja, vrsta priključka	Utičnica
Interfejs sabirnice polja, tehnika priključivanja	M12x1, D kodirano prema EN 61076-2-101
Interfejs sabirnice polja, broj polova/žice	4
Interfejs sabirnice polja, protokol	PROFINET IRT PROFINET RT
Električni priključak	2x M12
Uparivanje sabirnica polja	PROFINET
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem i centrirajućim rukavcem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijum eloksirani
Materijal čeljusti hvataljke	Čelik