

Operatorska jedinica CDPX-X-E2-W-15-EX2

Broj dela: 8155222

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	399 mm
Ugradna dubina	17 mm
Visina	248 mm
Dužina	43 mm
Maks. jačina prednjeg panela	26 mm
Časovnik realnog vremena	Da
Podržani SPS protokoli	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Odstupanje od časovnika realnog vremena	< 100 ppm na 25 °C
Broj boja	16 M
Prikaz	sa pozadinskim osvetljenjem
Vrsta prikaza	TFT boja
Karakteristika prikaza	Ekran osetljiv na dodir
Veličina prikaza	15,6"
Rezervna baterija	punjiva litijumska baterija
Rezolucija displeja	1366x768 piksel
Potrošnja električne snage	23 W
Dozvola	c UL us – Listed (OL)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-30 °C...80 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 85 % nekondenzujući
Vrsta zaštite	IP67
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-20 °C...55 °C
Napomena o temperaturi okruženja	kod vertikalne ugradnje

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	4000 g
Vrsta pričvršćenja	VESA interfejs
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Ethernet interfejs, vrsta priključka	Utičnica
Ethernet interfejs, tehnika priključivanja	RJ45
Interfejs enkodera, broj polova/žila	8
Ethernet interfejs, brzina prenosa	10/100 Mbit/s
Ethernet interfejs, funkcija	Programiranje Napajanje PoE
Ethernet interfejs, specifikacija	IEEE 802.3 af/at
Servisni interfejs, funkcija	Prenos fajlova
USB interfejs, vrsta priključka	Utičnica
USB interfejs, priključna tehnika	USB 2.0 tip A
Softver za programiranje	Dizajnerski studio
CPU podaci	2 GB RAM
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	Class I, Div. 2 (US)
Zaštita od eksplozije	Class I, Div. 2 (US)
Institucija koja izdaje sertifikat	UL E239998 UL E245518