



**กระบอกลมแบบคอมแพค**  
**ADVUL-12-30-P-A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 156849

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                          | มูลค่า                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| อับ                                                  | 30 mm                                           |
| Øลูกสูบ                                              | 12 มม.                                          |
| การทำให้หมด ๆ                                        | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน             |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                    | ตามต้องการ                                      |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                               | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ                            |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                    | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                         |
| ตัวแปร                                               | ก้านลูกสูบด้านเดียว                             |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ                                | แกนประคองพร้อมโยค                               |
| แรงดันใช้งาน                                         | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar            |
| ฟังก์ชัน                                             | การแสดงคู่                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                                       | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม               | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                      | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ               | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                       | -20 °C...80 °C                                  |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                        | 0.07 J                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถ่วงกลับ | 51 N                                            |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า     | 68 N                                            |
| ประเภทของรัด                                         | มีรูทะลุ<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก:      |
| พอร์ตลม                                              | M5                                              |
| สกรูปลอกคอวัสดุ                                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |
| วัสดุหุ้ม                                            | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                            |
| วัสดุซีลไดนามิก                                      | NBR<br>TPE-U (PU)                               |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ                                    | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                            |