

Kutija graničnih prekidača SRBK-CA5-YR90-N-1-ZU-C2

Broj dela: 8182185

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi o niskom naponu prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Merna veličina	Pozicija
Princip merenja	induktivno
Područje registrovanja	0 deg...90 deg
Temperatura okruženja	-20 °C...70 °C
Uklonni izlaz	bez kontakta 2-žično
Funkcija uklopnog elementa	Zatvarač
Maks. izlazna struja DC	100 mA
Pad napona	4 V
Minimalna struja opterećenja	4 mA
Preostala struja	0.4 mA...0.55 mA
Opseg radnog pritiska DC	5 V...60 V
Zaštita od zamene polova	za sve elektronske priključke
Tip mikroprekidača	P&F NBB3-V3-Z4
Električni priključak	Stega sa vijkom
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključni vod
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Stega sa vijkom
Električni priključak 1, broj polova/žica	10
Nominalni poprečni presek voda koja se može priključiti	0.25 mm ² ...2.5 mm ²
Kablovski konektor	M20x1,5
Dimenzija Š x D x V	119 mm x 85 mm x 89 mm
Vrsta pričvršćenja	na priрубnici prem ISO 5211
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	360 g

Karakteristika	Vrednost
Boja kućišta	crno
Materijal kućišta	PA
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal vratila	PA
Materijal vijaka	Nerđajući čelik
Materijal montažnog držača	PA
Materijal osiguravajućeg prstena	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal zaštitne kapice	PC
Prikaz uklopnog stanja	optički
Indikator položaja	žuta/crvena
Opseg podešavanja registrovanja ugla	0 deg...90 deg
Temperatura skladištenja	-20 °C...50 °C
Vrsta zaštite	IP66 IP67
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 1 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 1 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Stepen zaprljanja	3