


Vodica ose ELFD-KF-80- -

Broj dela: 8182488

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni hod	50 mm...8500 mm
Veličina konstrukcije	80
Rezerva u hodu	4.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Kružna vodica kuglice
Dizajn	Vođenje
Maks. ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	3 m/s
Trajanje uključivanja	100%
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija:Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju.Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Površinski momenti 2. stepena ly	1213000 mm ⁴
Površinski momenti 2. stepena lz	2052000 mm ⁴
Maks. sila Fy	4200 N...8433 N
Maksimalna sila Fz	4200 N...8400 N
Maks. momenat Mx	106 Nm...200 Nm
Maks. momenat My	42 Nm...390 Nm
Maks. momenat Mz	42 Nm...390 Nm
Maks. snaga Fy cela osovina	2291 N...4581 N
Maks. snaga Fz cela osovina	3500 N...5600 N
Maks. moment Mx cela osovina	106 Nm...190 Nm
Maks. moment My cela osovina	42 Nm...356 Nm
Maks. moment Mz cela osovina	42 Nm...294 Nm
Torzioni momenat inercije It	405000 mm ⁴
Sila pomeranja	6 N

Karakteristika	Vrednost
Referentni vek trajanja	5000 km
Fy kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	17576 N...35153 N
Fz kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	17576 N...35153 N
Mx kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	422 Nm...844 Nm
My kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	162 Nm...1356 Nm
Mz kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	162 Nm...1356 Nm
Pokretna masa	911 g...1615 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	2345 g...3645 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	76 g
Materijal krajnje poklopca	Aluminijumski trajni liv u kalupu, lakirani
Materijal profila	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pokrivne trake	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal poklopca	Aluminijumski trajni liv u kalupu, lakirani
Materijal vođica klizača	Čelik
Materijal šine vođice	Čelik
Materijal kizača	Aluminijumska legura za obradu