


Podnožna ploča baterije ventila VABX-A-P-EL-E12-MS1-SHUH-XL

Broj dela: 8188447

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	1 2
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Priključni položaj	bočno
Struktura ventilskog ostrva	Mešovite veličine ventila
Maksimalni broj kalemova ventila	24
Kompatibilno sa	Ventilsko ostrvo VTUX-A-P
Dimenzija Š x D x V	45,6 mm x 117,4 mm x 53,9 mm
Napomena o radnom naponu	SELV/PELV jedinice za napajanje potrebne Obratit pažnju na pad napona
Nominalni radni napon DC opterećenja	24 V
Stepen zaprljanja	2
Dozvola	RCM oznaka
KC oznaka	KC-EMV
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-20 °C...50 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja za zidnu montažu	6 Nm
Težina proizvoda	131.1 g
Električno upravljanje	Multi-pin
Maks. dužina kabla	30 m
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Sub-D
Električni priključak 1, broj polova/žica	25

Karakteristika	Vrednost
Izlaz kabla	ravno
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Vrsta pričvrščenja	sa prolaznim otvorom za vijak M5
Pneumatski priključak 1	za uložak 15 mm
Pneumatski priključak: 5	za uložak 15 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	PA-ojačan
Materijal poklopca	PA-ojačan
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal rukavca	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal stege	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal navrtke	visokolegirani čelik, nerđajući