


# Brojač PZA-E-C

Broj dela: 8606

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	mehanički brojač procesa sa pneumatskim pogonom
Način vraćanja u prethodni položaj	Ručni taster ili pneumatski signal
Prikaz	6znamenkasti
Pad pritiska na pogonu	< 0,15 bara
Resetovanje pada pritiska	< 0,15 bara
Pritisak reagovanja pogona	> 0,8 bara
Resetovanje pritiska reagovanja	2 bar
Radni pritisak	2 bar...8 bar
Minimalni pritisak za vraćanje u prethodni položaj	2 bar
Minimalno trajanje impulsa pogona	8 ms
Minimalno trajanje impulsa za resetovanje	150 ms
Minimalno trajanje pauze, pogon	10 ms
Maks. trajanje pauze vraćanja u prethodni položaj	50 ms
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	70 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja na prednju tablu
Pneumatski priključak	M5
Materijal kućišta	PA