


# **เองเกิลซีทวาว์ล** **VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-50-3** หมายเลขชิ้นส่วน: 1002523

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | วาล์วกันสุบพร้อมตัวขับเคลื่อน                                                                                                       |
| ประเภทการดำเนินการ                     | นิวเมติก                                                                                                                            |
| หลักการปิดผนึก                         | อ่อน                                                                                                                                |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                                                                          |
| ประเภทของรีด                           | การติดตั้งสาย                                                                                                                       |
| การเชื่อมต่อสาย                        | ข้อต่อเกลียว G2 ตามมาตรฐาน DIN ISO 228                                                                                              |
| ความกว้างปรกติ                         | 45 mm                                                                                                                               |
| ฟังก์ชันวาล์ว                          | 2/2 ปิด monostable                                                                                                                  |
| ทิศทางการไหล                           | กลับไม่ได้<br>ได้บ่าวาล์ว สำหรับตัวกลางที่เป็นก๊าซและของเหลว                                                                        |
| ความดันปานกลาง                         | 0 MPa...0.3 MPa<br>0 bar...3 bar                                                                                                    |
| ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN                | 40                                                                                                                                  |
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ                  | คันเร่งไม่ได้                                                                                                                       |
| รีเซ็ตประเภท                           | สปริงกล                                                                                                                             |
| ประเภทการกระตุ้น                       | ควบคุมจากภายนอก                                                                                                                     |
| พอร์ทลม                                | เกลียวด้านใน G1/8                                                                                                                   |
| แรงดันใช้งาน                           | 0.6 MPa...1 MPa<br>6 bar...10 bar<br>87 psi...145 psi                                                                               |
| ปานกลาง                                | ไอน้ำ<br>น้ำมันไฮดรอลิกจากน้ำมันแร่<br>ก๊าซเฉื่อย<br>น้ำมันแร่<br>น้ำ<br>กรองอากาศอัด, กรองความละเอียด 200 µm<br>ของเหลวที่เป็นกลาง |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                      |
| ความหนืดสูงสุด                         | 600 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                              |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -40 °C...200 °C                                                                                                                     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                                                                                                      |
| กระแสKv                                | 19.5 m <sup>3</sup> /h                                                                                                              |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                                                                                                                   |

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ตัวาล์ววัสดุ                                   | หล่อสแตนเลส                                          |
| ตัวาล์วหมายเลขวัสดุ                            | 1.4408                                               |
| ซีลแกนมุมนวัสดุ                                | ไฟเบอร์                                              |
| วัสดุซีลกึ่ง                                   | PTFE                                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 3500 g                                               |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่งอุปกรณ์แรงดันของสหภาพยุโรป                  |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | สู่กฎข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์แรงดันของสหราชอาณาจักร |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง                                |
| วัสดุของตัวเรือนไดรฟ์                          | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์                             |