

# ตัวยึดแบบหน้าแปลน CRFBN-20/25

หมายเลขชิ้นส่วน: 161865

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                     | 20/25                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                        | ตามต้องการ                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK          | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ                                                                                                                                                                                                                      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับคำจำกัดความผลิตภัณฑ์ภายในของ Festo เพื่อใช้ในการผลิตแบตเตอรี่: โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลมากกว่า 1% โดยน้ำหนัก จะไม่นำมาใช้ช้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| อุณหภูมิโดยรอบ                           | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                                                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                         | 52 g                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วัสดุหมายเหตุ                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                                                                                                                                                            |
| วัสดุยึด                                 | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                                                                                                                                                                                                       |